E70371

Zócalo para módulos AS-Interface

EMC-ROD

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



1 leva de puesta a tierra

CE

Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	26,5...31,6 DC
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...80
Grado de protección		IP 67; (en función del módulo utilizado: IP 20 / IP 65 / IP 67)
Homologaciones / pruebas		
CEM		EN 50295
		IEC 61000-4-2
		IEC 61000-6-2
		IEC 61643-21
Datos mecánicos		
Peso	[g]	69,5
Carcasa		Montaje en carril DIN o panel trasero
Dimensiones	[mm]	45 x 80 x 20
Materiales		PBT
Accesorios		
Componentes incluidos		conector para puesta a tierra
Accesorios (opcionales)		tapa:, para módulo AS-i, AC3000

E70371

Zócalo para módulos AS-Interface

EMC-ROD

Notas	
Notas	Das EMV-Unterteil dient dem Schutz der AS-i Leitung und des Oberteils durch Ableitung hoher statischer Aufladungen oder Überspannungen.
	Einsetzbar nach dem Blitzschutzzonen-Konzept an den Schnittstellen 0B -2 oder höher.
Cantidad por pack	1 unid.

Conexión eléctrica

Conexión



1	AS-i +
2	AS-i -
3	AS-i +
4	AS-i -
5	puesta a tierra