


E7377A



Repartidor para cable plano AS-Interface

FC Splitter yelye II 3D/3G



Campo de aplicación	
Aplicación	para la distribución de la tensión AS-i o la alimentación externa de 24 V
Datos eléctricos	
Clase de protección	III
Corriente máxima total [A]	8
Salidas	
Alimentación	AS-i
Condiciones ambientales	
Temperatura ambiente [°C]	0...60
Grado de protección	IP 67; (en caso de utilización fuera de la zona explosiva: IP 68 / IP 69K)
Homologaciones / pruebas	
Marcado ATEX	Ex II 3G Ex nA II T6 Gc X Ex II 3D Ex tc IIIC T 70°C Dc X
Datos mecánicos	
Peso [g]	132,5
Materiales	piezas metálicas: inox (1.4404 / 316L); junta de los pines de contacto: FKM; Junta de estanqueidad: EPDM
Par de apriete [Nm]	2,5; (Tornillo de montaje)
Accesorios	
Accesorios (opcionales)	Llave dinamométrica:, E70390 junta "cable plano":, E70299
Notas	
Cantidad por pack	1 unid.