

E74801



Fibras ópticas de vidrio

Fiber optical cable 50m OM2 PUR ST plug



Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-40...80
Datos mecánicos		
Peso	[g]	3060
Longitud total	[mm]	50000
Radio de curvatura mínimo	[mm]	77
Disposición de fibra		⊙
Diámetro de la bobina	[mm]	0,05
Diámetro de la fibra	[mm]	2 x 0,05
Diámetro exterior	[mm]	6
Material de la fibra		vidrio
Material del revestimiento		PU

E74801



Fibras ópticas de vidrio

Fiber optical cable 50m OM2 PUR ST plug

Accesorios	
Componentes incluidos	Conector macho: 4 x ST, cableado
Notas	
Notas	suministrado enrollado en madeja
Cantidad por pack	1 unid.