




Racor neumático en T para conexiones neumáticas

AirBox push-in T-connect 10pcs



Campo de aplicación

Fluidos

aire comprimido según ISO 8573-1: 2001

Condiciones ambientales

Presión operativa

[bar]

10; (min. -0,95)

Temperatura ambiente

[°C]

-20...80

Datos mecánicos

Peso

[g]

120,1

Materiales

Carcasa: Latón niquelado / PA66; anillo de desbloqueo: polioximetileno;
arandela dentada de bloqueo: Acero inoxidable; anillo perfilado: NBR

Conexiones neumáticas de
tubo

8 mm

Diámetro del manguito

[mm]

8

Notas

Cantidad por pack

10 unid.