


# E75354



## Toma para cable plano AS-Interface

FC Splitter ye ProcessL



### Campo de aplicación

Versión	AS-i
Aplicación	zonas asépticas y húmedas en la industria alimentaria

### Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V]	26,5...31,6 DC; (AS-i)
Clase de protección	III
Tensión de alimentación AUX DC [V]	18...32
Corriente máxima total [A]	2

### Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C]	-30...80
Humedad relativa del aire máx. [%]	80; (31 °C; con un descenso lineal de hasta el 50 % (40 °C))
Altura máx. sobre el nivel del mar [m]	2000

# E75354



## Toma para cable plano AS-Interface

FC Splitter ye ProcessL

Grado de protección	IP 67; IP 68; IP 69K
Grado de suciedad	2

### Homologaciones / pruebas

CEM	EN 61000-6-2
-----	--------------

### Datos mecánicos

Peso [g]	104,3
Materiales	piezas metálicas: inox (1.4404 / 316L); junta de los pines de contacto: FPM; Junta tórica: EPDM
Par de apriete [Nm]	2,5; (tuercas de fijación)

### Accesorios


Accesorios (opcionales)	Llave dinamométrica, E70390
-------------------------	-----------------------------

### Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

### Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x M12; codificación: A; Par de apriete: 1,2...1,4 Nm



### Conexión

1	AS-i +
2	n.c.
3	AS-i -
4	n.c.
5	n.c.