




Caja repartidora

ZDO6H050MSS0000-00STAK190MSS



Campo de aplicación

Característica especial	Libre de siliconas; Contactos dorados
Libre de siliconas	sí

Datos eléctricos

Tensión de alimentación	[V]	< 30 DC; ("supply class 2" según cULus)
Corriente máxima por módulo / punto de conexión	[A]	4
Corriente máxima total	[A]	12

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	[°C]	-25...80
----------------------	------	----------



Caja repartidora

ZDO6H050MSS0000-00STAK190MSS

Grado de protección	IP 67
---------------------	-------

Homologaciones / pruebas

Homologación UL	Enclosure type	Type 1
-----------------	----------------	--------

Datos mecánicos

Peso [g]	252,5
Materiales	PA
Material del cuerpo	PA
Número de puntos de conexión en el repartidor central	6
Tipo de conector	M12

Accesorios


Componentes incluidos	Tapones de protección: 2 etiquetas: 6
-----------------------	--

Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

Conexión eléctrica - Conexión

Conector: 1 x M23; cuerpo: PA; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,8...1,5 Nm



Conexión

+	19	1 (1...6)
-	6	3 (1...6)
±	12	5 (1...6)
	15	4 (1)
	7	2 (1)
	5	4 (2)
	4	2 (2)
	16	4 (3)
	8	2 (3)
	3	4 (4)
	14	2 (4)
	17	4 (5)
	9	2 (5)
	2	4 (6)
	13	2 (6)



Caja repartidora

ZDO6H050MSS0000-00STAK190MSS

Conexión eléctrica - punto de conexión

Conector: 6 x M12; codificación: A; cuerpo: PA; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,8...1,5 Nm

