


EBC008



Caja repartidora

ZDO6H05DMSS0000-00STAK190MSS



Campo de aplicación	
Característica especial	Libre de siliconas; Contactos dorados
Libre de siliconas	sí
Datos eléctricos	
Tensión de alimentación [V]	10...30 DC; ("supply class 2" según cULus)
Corriente máxima por módulo / punto de conexión [A]	4
Corriente máxima total [A]	10
Salidas	
Alimentación	PNP



Caja repartidora

ZDO6H05DMSS0000-00STAK190MSS

Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...80
Grado de protección		IP 67
Homologaciones / pruebas		
Homologación UL	Enclosure type	Type 1
Datos mecánicos		
Peso	[g]	256,5
Materiales		PA
Material del cuerpo		PA
Número de puntos de conexión en el repartidor central		6
Tipo de conector		M12
Indicaciones / elementos de mando		
Indicación	Estado de conmutación	12 x LED, amarillo
	Disponibilidad	1 x LED, verde
Accesorios		
Componentes incluidos		Tapones de protección: 2 etiquetas: 6
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.
Conexión eléctrica - Conexión		
Conector: 1 x M23; cuerpo: PA; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,8...1,5 Nm		


EBC008



Caja repartidora

ZDO6H05DMSS0000-00STAK190MSS

Conexión



EBC008



Caja repartidora

ZDO6H05DMSS0000-00STAK190MSS

Conexión eléctrica - punto de conexión

Conector: 6 x M12; codificación: A; cuerpo: PA; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,8...1,5 Nm

