


EBC038

Caja repartidora

ZD08H059MSS00,5H11



Campo de aplicación	
Característica especial	Libre de siliconas; Libre de halógenos; Contactos dorados; Aptitud para cadenas portables
Libre de siliconas	sí
Datos eléctricos	
Tensión de alimentación [V]	10...30 DC; ("supply class 2" según cULus)
Clase de protección	II
Corriente máxima por módulo / punto de conexión [A]	4
Corriente máxima total [A]	12
Salidas	
Alimentación	PNP



Caja repartidora

ZDO8H059MSS00,5H11

Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...80
Temperatura ambiente (en movimiento)	[°C]	-5...60
Grado de protección		IP 67; IP 68

Datos mecánicos		
Peso	[g]	261
Dimensiones	[mm]	22 x 54 x 127
Materiales		PA
Material del cuerpo		PA
Número de puntos de conexión en el repartidor central		8
Tipo de conector		M12
Aptitud para cadenas portacables		sí
Aptitud para cadenas portacables	radio de curvatura para uso flexible	mín. 10 x diámetro del cable
	Radio de curvatura para instalación fija	mín. 5 x diámetro del cable
	velocidad de avance	máx. 3 m/s con una longitud de avance horizontal de 5 m y una aceleración máx. de 5 m/s ²
	esfuerzo de torsión	± 30 °/m
	ciclos de curvatura	> 2 Mio.


Indicaciones / elementos de mando		
Indicación	Estado de conmutación	8 x LED, amarillo
	Disponibilidad	1 x LED, verde

Accesorios	
Componentes incluidos	Tapones de protección: 2 etiquetas: 8

Notas	
Cantidad por pack	1 unid.

Conexión eléctrica	
Cable: 0,5 m, PUR, Libre de halógenos, negro, Ø 8,2 mm; 8 x 0,34 mm ² (43 x Ø 0,1 mm) + 3 x 0,75 mm ² (95 x Ø 0,1 mm)	

Conexión eléctrica - punto de conexión	
Conector: 8 x M12; codificación: A; cuerpo: PA; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,8...1,5 Nm	






Caja repartidora

ZDO8H059MSS00,5H11

Conexión



Colores de los hilos :	
BK =	negro
BN =	marrón
BU =	azul
GN =	verde
GN/YE =	verde / amarillo
GY =	gris
PK =	rosa
RD =	rojo
VT =	violeta
WH =	blanco
YE =	amarillo