




Repartidor en Y

ZDO2F030MSS0000-00STGH040MSS



Campo de aplicación		
Característica especial	Libre de siliconas; Contactos dorados	
Libre de siliconas	sí	
Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	< 50 AC / < 60 DC; (cULus: 30 AC / 42 DC)
Clase de protección		III
Corriente máxima total	[A]	3
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Nota sobre la temperatura ambiente		cULus: ...65 °C
Grado de protección		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Homologaciones / pruebas		
Homologación UL	alimentación de tensión	Class 2
	Número de registro UL	E191684
Datos mecánicos		
Peso	[g]	30,2
Materiales	Carcasa: PA naranja; Junta de estanqueidad: FKM	
Material de la tuerca	latón, niquelado	
Notas		
Cantidad por pack	1 unid.	

Repartidor en Y

ZDO2F030MSS0000-00STGH040MSS


Conexión eléctrica - Conector macho

Conector: 1 x M12; codificación: A; bloqueo: latón, niquelado; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,6...1,5 Nm



Conexión eléctrica

Conexión



Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 2 x M8; codificación: A; bloqueo: latón, niquelado; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,3...0,5 Nm

