




Campo de aplicación

Característica especial

Libre de siliconas; Contactos dorados

Libre de siliconas

sí

Datos eléctricos

Tensión de alimentación

[V]

10...30 DC

Corriente máxima por
módulo / punto de conexión

[A]

2

Corriente máxima total

[A]

12; (...40 °C)

Salidas

Alimentación

PNP

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente

[°C]

-25...80

EBT005



Caja repartidora

ZDO8H050VAS000---KA

Temperatura ambiente (en movimiento) [°C]	-5...60
Grado de protección	IP 67

Datos mecánicos

Peso [g]	404,5
Dimensiones [mm]	49,4 x 60 x 187
Materiales	Carcasa: PBT-GF30
Número de puntos de conexión en el repartidor central	8
Tipo de conector	M12

Accesorios

Componentes incluidos	Tapones de protección: 2
	etiquetas: 10
	herramienta de montaje para bornes con resorte

Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

Conexión eléctrica - Conexión

Bornes de conexión: 19 x ; Prensaestopa: PG11

Conector: 1 x M12; codificación: A; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,8...1,5 Nm




EBT005



Caja repartidora

ZDO8H050VAS000---KA

Conexión



Conexión eléctrica - punto de conexión

Conector: 8 x M12; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,8...1,5 Nm