


EBT005



Caja repartidora
ZDO8H050VAS000---KA




Campo de aplicación		
Característica especial	Libre de siliconas; Contactos dorados	
Libre de siliconas	sí	
Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	10...30 DC
Corriente máxima por módulo / punto de conexión	[A]	2
Corriente máxima total	[A]	12
Salidas		
Alimentación	PNP	




Caja repartidora

ZDO8H050VAS000---KA

Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...80
Temperatura ambiente (en movimiento)	[°C]	-5...60
Grado de protección		IP 67
Datos mecánicos		
Peso	[g]	404,5
Dimensiones	[mm]	49,4 x 60 x 187
Materiales		latón niquelado; Carcasa: PBT-GF30
Número de puntos de conexión en el repartidor central		8
Tipo de conector		M12
Accesorios		
Componentes incluidos		Tapones de protección: 2
		etiquetas: 10
		herramienta de montaje para bornes con resorte
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.
Conexión eléctrica - Conexión		
Bornes de conexión, señal: 16 x 0,34...0,75 mm ² ; Prensaestopa: M20x1,5		
Bornes de conexión, alimentación de tensión: 3 x 0,34...1,5 mm ²		
Conector: 1 x M12; codificación: A; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,8...1,5 Nm		
		

Conexión



Conexión eléctrica - punto de conexión

Conector: 8 x M12; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,8...1,5 Nm