


EC3148



Cable en Y

Cable/Plug&Play/M12/0.6m



Campo de aplicación

Versión

Cable adaptador

Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V]

8...32 DC

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C]

-20...85

Datos mecánicos

Peso [g]

109

Materiales

Carcasa: PBT negro; conector hembra: TPU naranja; Junta de estanqueidad: Viton


Notas

Cantidad por pack

1 unid.

Conexión eléctrica - C

Conector: 1 x conector AMP, recto



Conexión eléctrica

Cable: 0,6 m, PUR, negro, Ø 5,1 mm; 5 x 0,5 mm²

Cable: 0,6 m, PUR, negro, Ø 4,9 mm; 3 x 0,5 mm²

EC3148




Cable en Y

Cable/Plug&Play/M12/0.6m


Cable: 0,6 m; 2 x 0,5 mm²

Conexión



Conexión eléctrica - A

Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; bloqueo: latón, niquelado; Par de apriete: 0,6...1,5 Nm



Conexión eléctrica - B

Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; bloqueo: latón, niquelado; Par de apriete: 0,6...1,5 Nm

