


# EVC503



## Cable en Y

YDOAHXX0MSS0,25HXXSTGH050MSS

Tenga en cuenta las indicaciones técnicas del apartado "Descargas".



- A - cable de entrada gris
- C - cable octavis negro
- B - cable octavis negro



### Campo de aplicación

Característica especial Libre de siliconas; Libre de halógenos; Contactos dorados; Aptitud para cadenas portacables

Libre de siliconas sí

### Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V] 10...30 DC

Clase de protección II

Corriente máxima total [A] 3

### Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C] -25...90

Grado de protección IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

### Datos mecánicos

Peso [g] 64,7

Material del cuerpo TPU

Material de la tuerca latón, niquelado

Material de la junta FKM

Número de puntos de conexión en el repartidor central 2

# EVC503



## Cable en Y

YDOAHXX0MSS0,25HXXSTGH050MSS


Aptitud para cadenas portacables		sí
Aptitud para cadenas portacables	radio de curvatura para uso flexible	mín. 10 x diámetro del cable
	velocidad de avance	máx. 3,3 m/s con una longitud de avance horizontal de 5 m y aceleración máx. de 5 m/s <sup>2</sup>
	ciclos de curvatura	> 2 Mio.
	esfuerzo de torsión	± 180 °/m

### Notas


Notas	Tenga en cuenta las indicaciones técnicas del apartado "Descargas".
Cantidad por pack	1 unid.

### Conexión eléctrica - Conector macho C

#### Conexión



Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: TPU, naranja; bloqueo: latón, niquelado; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,6...1,5 Nm





## Cable en Y


YDOAHXX0MSS0,25HXXSTGH050MSS

### Conexión eléctrica - conector hembra A

Cable: 0,25 m, PUR, Libre de halógenos, gris, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm<sup>2</sup> (32 x Ø 0,1mm )

Conector: 1 x M12, acodado; codificación: A; cuerpo: TPU, naranja; bloqueo: latón, niquelado; Junta de estanqueidad: FKM;

Contactos: dorado; Par de apriete: 0,6...1,5 Nm



### Conexión eléctrica - conector hembra B

Cable: 0,25 m, PUR, Libre de halógenos, negro, Ø 4,6 mm; 5 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

Conector: 1 x M12, acodado; codificación: A; cuerpo: TPU, naranja; bloqueo: latón, niquelado; Junta de estanqueidad: FKM;

Contactos: dorado; Par de apriete: 0,6...1,5 Nm

