KI5066

Detector capacitivo

KIA2010-ASI /US-100

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



1 anillo de masa

Características del producto		
Alimentación		AS-i
Alcance	[mm]	4...10
Carcasa		Tipo con rosca
Dimensiones	[mm]	M30 x 1,5
Campo de aplicación		
Característica especial		Ayuda de ajuste óptico
Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	20...32 DC
Consumo de corriente	[mA]	50
Protección contra inversiones de polaridad		sí
Salidas		
Alimentación		AS-i
Frecuencia de conmutación DC	[Hz]	40
Resistente a sobrecargas		sí
Rango de detección		
Alcance	[mm]	4...10
Alcance ajustable		sí

KI5066

Detector capacitivo

KIA2010-ASI /US-100

Condiciones ambientales			
Temperatura ambiente	[°C]	-25...80	
Grado de protección		IP 67	
Homologaciones / pruebas			
CEM		EN 60947-5-2	
Parámetros AS-i			
Configuración de E/S AS-i	[hex]	1	
Código ID AS-i	[hex]	F	
Certificado AS-i		00501	
Datos mecánicos			
Carcasa		Tipo con rosca	
Tipo de montaje		no enrasable	
Dimensiones	[mm]	M30 x 1,5	
Nombre de la rosca		M30 x 1,5	
Materiales		latón niquelado; PBT	
Indicaciones / elementos de mando			
Indicación		Estado de conmutación	1 x LED, amarillo
		Ayuda al ajuste	1 x LED, rojo
Ayuda de ajuste óptico		sí	
Accesorios			
Componentes incluidos		tuercas de fijación: 2	
		destornillador: 1	
Notas			
Notas		zona de trabajo segura: aprox. 10...80 % del Sn	
Cantidad por pack		1 unid.	

Conexión eléctrica - Conector macho

Conector: 1 x M12; codificación: A

KI5066

Detector capacitivo

KIA2010-ASI /US-100

Conexión