


KT5014



Pulsador capacitivo sin contacto

KTRDHOKGRBPKG/AM/AS/0,3M



Características del producto		
Alimentación		PNP
Función de salida		normalmente abierto
Dimensiones	[mm]	Ø 96,9 / L = 11
Campo de aplicación		
Principio de funcionamiento		dinámico
Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	12...30 DC
Consumo de corriente	[mA]	30
Clase de protección		III
Protección contra inversiones de polaridad		sí
Tiempo de retardo a la disponibilidad máx.	[ms]	500
Salidas		
Alimentación		PNP
Función de salida		normalmente abierto
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC	[mA]	200
Protección contra cortocircuitos		sí
Resistente a sobrecargas		sí
Duración de la señal de salida	[ms]	300

KT5014



Pulsador capacitivo sin contacto

KTRDHOKGRBPKG/AM/AS/0,3M

Tiempos de respuesta

Tiempo de reacción	[ms]	35
--------------------	------	----

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	[°C]	-40...85
Grado de protección		IP 67; IP 69K; (en la parte frontal)

Homologaciones / pruebas

MTTF	[años]	419
------	--------	-----

Datos mecánicos

Peso	[g]	115
Dimensiones	[mm]	Ø 96,9 / L = 11
Materiales		Superficie de accionamiento: PA Grilamid TR 90UV transparente; Carcasa: PC/ABS negro

Indicaciones / elementos de mando

Indicación	Estado de conmutación	8 x LED, rojo
	función	8 x LED, verde activable

Accesorios

Accesorios (opcionales)	Embelecedor protector en varios colores
-------------------------	---

Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

Conexión eléctrica - Conector macho

Cable: 0,3 m, PUR

Conector: 1 x M8; codificación: A



Conexión

