# MK5043

## Detector para cilindros con ranura en T

MKT3000-ANKG

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo




1 Superficie activa

CE

| | | |
|---|---|---|
| **Características del producto** | | |
| Alimentación | | NPN |
| Función de salida | | normalmente abierto |
| Dimensiones | [mm] | 14 x 12 x 26 |
| **Datos eléctricos** | | |
| Tensión de alimentación | [V] | 10...30 DC |
| Consumo de corriente | [mA] | < 10 |
| Protección contra inversiones de polaridad | | sí |
| Tiempo de retardo a la disponibilidad máx. | [ms] | 2 |
| **Salidas** | | |
| Alimentación | | NPN |
| Función de salida | | normalmente abierto |
| Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC | [V] | 2 |
| Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC | [mA] | 300 |
| Frecuencia de conmutación DC | [Hz] | 5000 |

# MK5043

## Detector para cilindros con ranura en T

MKT3000-ANKG

| | | |
|---|---|---|
| Protección contra cortocircuitos | | sí |
| Tipo de protección contra cortocircuitos | | pulsada |
| Resistente a sobrecargas | | sí |
| **Rango de detección** | | |
| Sensibilidad de reacción | [mT] | 2 |
| Velocidad de desplazamiento | [m/s] | < 5 |
| **Precisión / variaciones** | | |
| Histéresis | [mm] | 1 |
| Repetibilidad | [mm] | 0,1 |
| **Condiciones ambientales** | | |
| Temperatura ambiente | [°C] | -25...75 |
| Grado de protección | | IP 67 |
| **Homologaciones / pruebas** | | |
| CEM | | EN 60947-5-2 |
| Resistencia a choques y vibraciones | | 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm) |
| **Datos mecánicos** | | |
| Superficie activa | | delante |
| Tipo de cilindro | | cilindros con ranura trapezoidal |
| Dimensiones | [mm] | 14 x 12 x 26 |
| Materiales | | aluminio; plástico |
| **Indicaciones / elementos de mando** | | |
| Indicación | Estado de conmutación | 1 x LED, amarillo |
| **Notas** | | |
| Cantidad por pack | | 1 unid. |
| **Conexión eléctrica** | | |

Cable: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0,25 mm²

Conexión




Colores de los hilos :
BN = marrón
BU = azul
BK = negro