NF5024

Detector inductivo NAMUR

IFA2004-N/Sonderkabel

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: NF5008

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



CE

Características del producto		
Función de salida		normalmente cerrado
Alcance	[mm]	4
Carcasa		Tipo con rosca
Dimensiones	[mm]	M12 x 1 / L = 30
Datos eléctricos		
Conexión a amplificadores de conmutación		sí
Amplificadores de conmutación		conexión a amplificadores de conmutación NV0100, NV0200 o a otros amplificadores de conmutación homologados con los siguientes valores máximos: U = 15 V / I = 50 mA / P = 180 mW
Tensión nominal DC	[V]	8,2; (1kΩ)
Tensión de conexión DC	[V]	5...25
Consumo de corriente	[mA]	< 1; (bloqueado; conductor: > 2,1)
Salidas		
Función de salida		normalmente cerrado
Resistencia máx. del cable	[Ω]	50
Frecuencia de conmutación DC	[Hz]	400
Rango de detección		
Alcance	[mm]	4
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-20...70
Grado de protección		IP 67
Homologaciones / pruebas		
Resistencia a choques y vibraciones		30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
Parámetros de seguridad		
Capacidad propia máx.	[nF]	230
Inductancia propia máx.	[µH]	120

NF5024

Detector inductivo NAMUR

IFA2004-N/Sonderkabel

Datos mecánicos		
Carcasa		Tipo con rosca
Tipo de montaje		no enrasable
Dimensiones	[mm]	M12 x 1 / L = 30
Nombre de la rosca		M12 x 1
Materiales		latón niquelado; PBT

Accesorios	
Componentes incluidos	tuercas de fijación: 2

Notas	
Cantidad por pack	1 unid.

Conexión eléctrica

Cable: 2 m, PUR; 2 x 0,14 mm²

Conexión



	Colores de los hilos :
BN =	marrón
BU =	azul