




Fuente de iluminación externa

BACKLIGHT 25X25 IR/0,3M/US



Características del producto		
Tipo de luz		luz infrarroja
Campo de aplicación		
Característica especial		Contactos dorados
Campo de iluminación [mm]		25 x 25
Diseño		Iluminación de fondo
Modo de funcionamiento		Luz permanente o funcionamiento por impulsos
Datos eléctricos		
Tolerancia de tensión de alimentación [%]		-10...10
Tensión de alimentación [V]		24 DC
Consumo de corriente [mA]		< 80
Clase de protección		III
Tipo de luz		luz infrarroja
Longitud de onda [nm]		875
Entradas		
Disparador		5...24 V
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente [°C]		-10...50
Grado de protección		IP 54
Protección contra sobrecalentamiento		sí; (> 50 °C)
Homologaciones / pruebas		
Seguridad fotobiológica		grupo libre; (EN 62471)
MTTF [años]		310

O2D941



Fuente de iluminación externa

BACKLIGHT 25X25 IR/0,3M/US

Datos mecánicos		
Peso	[g]	160,4
Dimensiones	[mm]	70,5 x 33,4 x 9,5
Materiales		aluminio
Material de la lente		vidrio


Indicaciones / elementos de mando		
Indicación	Estado de iluminación	1 x LED, amarillo
	Disponibilidad	1 x LED, verde
	Sobretemperatura / Sobrecontrol	1 x LED, rojo

Notas	
Cantidad por pack	1 unid.


Conexión eléctrica

Cable: 0,30 m, PUR

Conector: 1 x M12; codificación: A; Contactos: dorado



Conexión



- | | |
|------------------------|------------|
| 1 | L + |
| 3 | L - |
| 4 | Disparador |
| Colores de los hilos : | |
| BK = | negro |
| BN = | marrón |
| BU = | azul |