



Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: OGS700

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.

No scale drawing available

Características del producto

Tipo de luz	luz roja
Clase de protección láser	2
Carcasa	Tipo con rosca

Campo de aplicación

Característica especial	Contactos dorados
-------------------------	-------------------

Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V]	10...30 DC
Consumo de corriente [mA]	30; ((30 V))
Clase de protección	II
Protección contra inversiones de polaridad	sí
Tipo de luz	luz roja
Longitud de onda [nm]	675
Vida útil típ. [h]	50000

Salidas

Protección contra cortocircuitos	sí
Tipo de protección contra cortocircuitos	pulsada
Resistente a sobrecargas	sí

Rango de detección

Emisor / receptor	emisor
-------------------	--------



Laserpointer

OGSLOOKG/V4A/US-100/POINTER

Diámetro máx. del punto luminoso	[mm]	5
----------------------------------	------	---

Dimensiones del punto luminoso aplicables para	Alcance
--	---------

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	[°C]	-10...35
----------------------	------	----------

Grado de protección	IP 67
---------------------	-------

Homologaciones / pruebas

CEM	EN 60947-5-2	
-----	--------------	--

	EN 55011	clase B
--	----------	---------

Clase de protección láser	2
---------------------------	---

Nota sobre protección láser	atención:	luz láser
-----------------------------	-----------	-----------

	potencia de pulso:	≤ 1 mW
--	--------------------	-------------

	Longitud de onda:	675 nm
--	-------------------	--------

	Frecuencia:	0,55 kHz
--	-------------	----------

	Longitud de pulso:	900 μ s
--	--------------------	-------------

	No mirar directamente al haz de láser.	
--	--	--

	Evitar el contacto con la luz láser.	
--	--------------------------------------	--

	clase láser:	2
--	--------------	---

		EN 60825-1
--	--	------------

Datos mecánicos

Peso	[g]	0,062
------	-----	-------

Carcasa	Tipo con rosca
---------	----------------

Dimensiones	[mm]	M18 x 1
-------------	------	---------

Nombre de la rosca	M18 x 1
--------------------	---------

Materiales	inox (1.4404 / 316L); PBT
------------	---------------------------

Material de la lente	PMMA
----------------------	------

Indicaciones / elementos de mando

Indicación	Disponibilidad	1 x LED, verde
------------	----------------	----------------

Accesorios

Componentes incluidos	tuercas de fijación: 2
-----------------------	------------------------

Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

Conexión eléctrica

Conector: 1 x M12; codificación: A; Contactos: dorado





Laserpointer

OGSLOOKG/V4A/US-100/POINTER

Conexión

