OI3511

Sistema réflex

OIR-FBOW/LS

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Características del producto		
Carcasa		Tipo con rosca
Campo de aplicación		
Principio de funcionamiento		Sistema réflex
Datos eléctricos		
Frecuencia AC	[Hz]	47...63
Tensión de alimentación	[V]	20...250 AC
Salidas		
Función de salida		modo luz / oscuridad; (parametrizable)
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación AC	[V]	4
Corriente residual máx.	[mA]	12
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación AC	[mA]	300
Corriente máxima de pico de la salida de conmutación	[mA]	2200; (10 ms / 0,5 Hz)
Frecuencia de conmutación AC	[Hz]	15
Protección contra cortocircuitos		no
Resistente a sobrecargas		no
Rango de detección		
Alcance	[m]	< 4; (Reflector «nido de abeja» Ø 80 E20005)
Alcance ajustable		sí

OI3511

Sistema réflex

OIR-FBOW/LS

Condiciones ambientales			
Temperatura ambiente	[°C]	-25...60	
Grado de protección		IP 65	
Homologaciones / pruebas			
CEM		EN 60947-5-2	
		EN 55011	clase B
Datos mecánicos			
Peso	[g]	145,149	
Carcasa		Tipo con rosca	
Dimensiones	[mm]	M30 x 1,5	
Nombre de la rosca		M30 x 1,5	
Materiales		PPO modificado	
Material de la lente		PMMA	
Indicaciones / elementos de mando			
Indicación		Estado de conmutación	1 x LED, amarillo
Accesorios			
Componentes incluidos		tuercas de fijación: 2	
		destornillador	
Notas			
Cantidad por pack		1 unid.	

Conexión eléctrica

Conector: 1 x 1/2"; codificación: C



Conexión