

## Sistema réflex

OUR-HPKG/6M

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: OU5070

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



receptor situado en la lente superior  
emisor situado en la lente inferior



## Características del producto

|             |                |
|-------------|----------------|
| Tipo de luz | luz infrarroja |
| Carcasa     | rectangular    |

## Campo de aplicación

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Principio de funcionamiento | Sistema réflex |
|-----------------------------|----------------|

## Datos eléctricos

|                                            |                |
|--------------------------------------------|----------------|
| Tensión de alimentación [V]                | 10...55 DC     |
| Consumo de corriente [mA]                  | 35; ((24 V))   |
| Clase de protección                        | II             |
| Protección contra inversiones de polaridad | sí             |
| Tipo de luz                                | luz infrarroja |
| Longitud de onda [nm]                      | 950            |

## Salidas


|                                                                 |          |
|-----------------------------------------------------------------|----------|
| Alimentación                                                    | PNP      |
| Función de salida                                               | modo luz |
| Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V]        | 2,5      |
| Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 250      |
| Frecuencia de conmutación DC [Hz]                               | 160      |
| Protección contra cortocircuitos                                | sí       |
| Tipo de protección contra cortocircuitos                        | pulsada  |
| Resistente a sobrecargas                                        | sí       |



## Sistema réflex

OUR-HPKG/6M

| Rango de detección                             |                       |                                                   |
|------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|
| Alcance                                        | [m]                   | 0,15...3; (Reflector «nido de abeja» Ø 80 E20005) |
| Alcance ajustable                              |                       | sí                                                |
| Diámetro máx. del punto luminoso               | [mm]                  | 262                                               |
| Dimensiones del punto luminoso aplicables para |                       | con el alcance máximo                             |
| Condiciones ambientales                        |                       |                                                   |
| Temperatura ambiente                           | [°C]                  | -25...80                                          |
| Grado de protección                            |                       | IP 67                                             |
| Homologaciones / pruebas                       |                       |                                                   |
| CEM                                            | EN 60947-5-2          |                                                   |
|                                                | EN 55011              | clase B                                           |
| Datos mecánicos                                |                       |                                                   |
| Peso                                           | [g]                   | 0,298                                             |
| Carcasa                                        |                       | rectangular                                       |
| Dimensiones                                    | [mm]                  | 28 x 16 x 51                                      |
| Materiales                                     |                       | PPE modificado                                    |
| Material de la lente                           |                       | vidrio                                            |
| Indicaciones / elementos de mando              |                       |                                                   |
| Indicación                                     | Estado de conmutación | 1 x LED, amarillo                                 |
| Accesorios                                     |                       |                                                   |
| Componentes incluidos                          |                       | Escuadra de fijación: 1, E20211                   |
| Notas                                          |                       |                                                   |
| Cantidad por pack                              |                       | 1 unid.                                           |
| Conexión eléctrica                             |                       |                                                   |
| Cable: 6 m, PVC; 3 x 0,34 mm <sup>2</sup>      |                       |                                                   |
| Conexión                                       |                       |                                                   |



Colores de los hilos :

BN = marrón

BU = azul

BK = negro

## Diagramas y curvas

curva de exceso de ganancia

