




Adaptador de montaje para detectores capacitivos

WELL, M30, 1-1/4" NPT, PTFE



Campo de aplicación

Versión	Para tipo M30
Resistencia a la presión [bar]	6,9

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C]	-25...246
Nota sobre la temperatura ambiente	-25...260 for short duration

Datos mecánicos

Peso [g]	20
Materiales	PTFE
Conexión de proceso	1 1/4" NPT

Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------