


Cable de conexión con conector macho

ASTGH120MSS0003K12



Campo de aplicación

Característica especial

Contactos dorados; Cable apantallado

Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V]

< 30 AC/DC

Clase de protección

II

Corriente máxima total [A]

1,5

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C]

-30...80

Temperatura ambiente (en movimiento) [°C]

-5...80

Grado de protección

IP 67

Datos mecánicos

Peso [g]

150,8

Dimensiones [mm]

14,5 x 14,5 x 48,5

Materiales

TPU

Material del cuerpo

TPU

Material de la tuerca

zinc, niquelado

Notas

Cantidad por pack

1 unid.

ZH4117



Cable de conexión con conector macho


ASTGH120MSS0003K12

Conexión eléctrica

Cable: 3 m, PUR, negro, Ø 6,5 mm, apantallado; 12 x 0,14 mm² (18 x Ø 0,1 mm)

Conexión eléctrica - Conector macho

Conector: 1 x M12, recto; cuerpo: TPU; bloqueo: zinc, niquelado; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,4 Nm



Conexión