




Detector de posición para válvulas lineales

SET IX5010+E11900



Características del producto	
Dimensiones [mm]	65 x 43 x 110
Condiciones ambientales	
Temperatura ambiente [°C]	-25...85
Nota sobre la temperatura ambiente	con cable tendido fijo
Grado de protección	IP 65; IP 67; (Sólo en combinación con el montaje en un cabezal de válvula que ofrezca al sensor suficiente protección contra los daños mecánicos.)

ZZ0214



Detector de posición para válvulas lineales

SET IX5010+E11900

Homologaciones / pruebas

CEM	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV CD
	EN 61000-4-3 radiado HF	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV pinza de acoplamiento
	EN 61000-4-6 HF conducido	3 V

Datos mecánicos


Peso	[g]	491
Dimensiones	[mm]	65 x 43 x 110

Notas


Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

Conexión eléctrica - Conector macho

Conector: 1 x M12; codificación: A



Conexión



4: OUT 3 open
5: OUT 1 seat
2: OUT 2 close