



易福门电子(上海)有限公司 • 上海市浦东新区 • 盛夏路61弄1号楼6层 • 邮编: 201203, 总机: 021 3813 4800 • 传真: 021 5027



AS-Interface CompactLine模块

CompactM8 8DI

工作条件							
环境温度	[°C]	-25...60					
存储温度	[°C]	-25...60					
允许最大的相对空气湿度	[%]	90; (非凝结)					
海拔高度最大值	[m]	2000					
外壳防护等级		IP 65; IP 67; IP 68					
认证/测试							
EMC电磁兼容		EN 62026-2					
		EN 50581					
MTTF	[年]	150					
UL认证		电源		Class 2			
AS-i分类							
AS-i版本		3.0					
扩展寻址模式		有					
AS-i主站配置文件		M4					
AS-i Profil		S-7.A.A					
AS-i I/O配置	[hex]	7					
AS-i ID代码	[hex]	A.A					
AS-i认证		100701					
参数位	参数位	名称					
	P0	不接线					
	P1	外围故障指示	: 1	已激活	/ 0	无效	
	P2	不接线					
	P3	不接线					
机械技术数据							
重量	[g]	150.5					
安装方式		背墙安装					
尺寸	[mm]	134.5 x 30 x 23.5					
原材料		PBT					
显示器/操作件							
显示	开关状态				LED, 黄色 I1...I8		
	操作				LED, 绿色 AS-i		
	故障				LED, 红色		
电气连接							
模块连接		M12					
附件							
供货范围		标签夹					
		保护盖: 2					
附件(可选)		保护盖: M8, E73005					
		扁平电缆绝缘分接头: 1 m, 圆形电缆, E70583					
		扁平电缆绝缘分接头: M12, E70096					
		DIN轨道适配器:, E73007					




AS-Interface CompactLine模块
CompactM8 8DI

注释	
注释	请勿将以下任何一点连接到外部电位： I-, I+, I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7, I8 连接件与AS-i电缆电流连接。
包装单位	1 件

电气连接 - AS-i


接插件: 1 x M12; 译码: A



1	AS-i +
3	AS-i -

电气连接 - 输入

接插件: 8 x M8; 译码: A



1	输入
3	传感器电源 L+
4	传感器电源 L-
	数据输入