


FieldModuleDP 4AI (V) M12



該產品即將/已停產



总的输入/输出

模拟量输入数: 4

输入

从负载电压

AC2638




用于场应用的I/O模块

FieldModuleDP 4AI (V) M12

模拟量输入数		4
模拟输入(电压)	[M]	10...0
精度/偏差		
测量误差	[终值的百分比]	< ± 0,3
接口		
PROFIBUS		
传输率		9,6...12000 kBit/s
工作条件		
环境温度	[°C]	0...55
存储温度	[°C]	-25...85
外壳防护等级		IP 67
认证/测试		
EMC电磁兼容	EN 50081-2	
	EN 50082-2	
抗震	IEC 68	部分2-6 / IEC 68，部分2-27
机械技术数据		
重量	[g]	300
原材料		外壳: PA 6; 全密封结构: PU; 触点插脚: 黄铜 镀金的
注释		
包装单位		1 件

电气连接 - PROFIBUS

接插件: M12; 译码: B



	插头 M12 PROFIBUS In
1	不接线
2	芯线 A
3	GND
4	芯线 B
5	屏蔽
	插座 M12 PROFIBUS Out
1	5 V DC
2	芯线 A
3	GND
4	芯线 B
5	屏蔽



用于场应用的I/O模块
FieldModuleDP 4AI (V) M12

电气连接 - 电源


接插件：M8; 译码：A




	插头 M8
1	24 V DC UB
2	24 V DC UL
3	GND
4	GND
	插座 M8
1	24 V DC UB
2	24 V DC UL
3	GND
4	GND

电气连接 - 系统接口

接插件：M12; 译码：A



接口



	插座 M12 输入
1	传感器电源 UL
2	输入 +
3	GND
4	输入 -
5	屏蔽