


AC2900



AS-InterfaceProcessLine模块

ProcessLine 8 SB IP69K



应用		
应用	用于食品工业的卫生及潮湿环境	
电气数据		
工作电压	[V]	26.5...31.6 DC
每个模块/插槽最大电流负载	[A]	4; (AS-i: 4 A; AUX: 4 A)
附加电源	[V]	20...30 DC; (AUX)
工作条件		
环境温度	[°C]	-5...70
存储温度	[°C]	-5...70
允许最大的相对空气湿度	[%]	90; (非凝结)
海拔高度最大值	[m]	2000
外壳防护等级		IP 68; IP 69K
污染度		2
认证/测试		
EMC电磁兼容	EN 62026-2	
	EN 61000-6-2	
机械技术数据		
重量	[g]	613.5
尺寸	[mm]	Ø 137.3 / L = 80
原材料	外壳: 特种钢; O形环: EPDM; 保护盖: PP	
密封材料	EPDM	
电气连接		
模块连接	M12	
附件		
供货范围	保护盖: 8 x M12, E70297	
附件(可选)	转矩扳手:, E70390	
注释		
包装单位	1 件	



AS-InterfaceProcessLine模块

ProcessLine 8 SB IP69K

电气连接 - 插头

接插件: 1 x M12; 译码: A; 密封圈: EPDM; 拧紧扭矩: 1.2...1.4 Nm; 电缆长度最大值: 2 m



1	AS-i+
2	0 V
3	AS-i -
4	+24 V
5	FE

电气连接 - 插座

接插件: 8 x M12; 译码: A; 密封圈: EPDM; 拧紧扭矩: 1.2...1.4 Nm; 电缆长度最大值: 20 m



1	AS-i+
2	0 V
3	AS-i -
4	+24 V
5	FE