




- 1 具笼式弹簧连接的插头
- 2 标签
- 3 安装在DIN轨道




应用		
应用	通过光纤将AS-i网络扩展到最大值 3200 m	
电气数据		
工作电压	[V]	26.5...31.6 DC
AS-i电流损耗最大值	[mA]	60
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...70
存储温度	[°C]	-25...75
允许最大的相对空气湿度	[%]	90; (非凝结)
海拔高度最大值	[m]	2000
外壳防护等级		IP 20
污染度		2
认证/测试		
EMC电磁兼容	EN 62026-2	
UL认证	Ta	-25...70 °C
	Enclosure type	IP20
	电源	Low Voltage / Limited Energy
	文件数量UL	E205959



AS-i光纤中继器
SmartL25 AS-i FO-Repeater

机械技术数据		
重量	[g]	162.5
安装方式		DIN轨道安装
原材料		PA 6.6
显示器/操作件		
显示	操作	1 x LED, 绿色
附件		
供货范围		公母接头
注释		
注释		运行需要额外的AS-i电源。
包装单位		1 件
电气连接		
接口		



A+	AS-i +
A-	AS-i -
T1	总线终端链接
T2	总线终端链接