


AC5200



具快速安装技术的AS-Interface ClassicLine模块

ClassicLine 4SB IP67



应用	
应用	现场安装
电气数据	
工作电压 [V]	26.5...31.6 DC; (符合cULus - Class 2标准)
每个模块/插槽最大电流负载 [A]	2; (AS-i: 2; AUX: 2)
附加电源 [V]	15...30 DC; (AUX ; 符合cULus - Class 2标准)
工作条件	
环境温度 [°C]	-25...70
外壳防护等级	IP 67
认证/测试	
EMC电磁兼容	EN 50295 IEC 61000-6-2
MTTF [年]	10284
机械技术数据	
重量 [g]	152.5
安装方式	AS-i扁平电缆连接
尺寸 [mm]	103 x 45 x 44.7
原材料	PA; 穿刺触点: CuSn6 镀镍及镀锡的
电气连接	
模块连接	扁形电缆
附件	
供货范围	下部模块

AC5200



具快速安装技术的**AS-Interface ClassicLine**模块

ClassicLine 4SB IP67

附件(可选) | 保护盖: M12, E73004


注释

包装单位 | 1 件

电气连接

AS-i扁平电缆的快速安装技术: ; 三个方向可能的

接插件: M12; 译码: A



1	AS-i +
2	外部电源 -
3	AS-i -
4	外部电源 +