


CR0452



用于控制移动车辆和工程机械系统可编程的图象显示

R360/BasicDisplay XL



电气数据		
工作电压	[M]	8...32 DC
软件/编程		
符合IEC 61131-3标准的PLC功能		有
接口		
CAN接口数		1
认证/测试		
MTTF	[年]	237
机械技术数据		
重量	[g]	291.5
安装方式		板面和仪表盘的安装
尺寸	[mm]	109.5 x 124.5 x 40.5
显示器/操作件		
显示		4,3" 彩色显示
元件	6	可自由编程的带背景光按钮
	1	带按钮功能的方向键
显示屏分辨率		480 x 272
显示器型号		彩色显示
显示屏大小		4.3"
显示屏背后照明		LED
注释		
包装单位		1 件




用于控制移动车辆和工程机械系统可编程的图象显示

R360/BasicDisplay XL

电气连接

接插件: 1 x M12; 译码: A



- 1 n.c.
- 2 8...32 V DC
- 3 GND
- 4 CAN_H
- 5 CAN_L