


DF1100



电子断路器的电源供应模块

Fuse/Standard/24VDC/Module



- 1 标签
- 2 插接式端 开关输出 13/14
- 3 推入式终端 0 V
- 4 推入式终端 24 V DC



电气数据		
工作电压	[V]	按照SELV/PELV
额定电压DC	[V]	24
输入电压DC	[V]	19.2...30
防护等级		III
反相保护		有
断电保持时间(额定电压24 V DC)	[ms]	10
输入电流(额定电压24 V DC)	[A]	40
闭路电流	[mA]	10
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...60
存储温度	[°C]	-40...70
外壳防护等级		IP 20; (前面的)
污染度		2
认证/测试		
EMC电磁兼容	EN 61000-6-3	干扰辐射
	EN 61000-6-2	抗扰度
机械技术数据		
重量	[g]	67
尺寸	[mm]	80 x 12.5 x 98
电气连接		
插接式端:		

DF1100



电子断路器的电源供应模块

Fuse/Standard/24VDC/Module

接触杆/条:

接口

