


DN2114

开关电源**24 V DC**
POWER SUPPLY/24VDC/20A



停产产品 - 存档登录

替代产品：DN4014
请注意：如果选择替代产品和附件，其技术参数可能有所不同。



电气数据		
额定电压AC	[V]	< 230
额定频率AC	[Hz]	47...63
输入电压范围AC	[V]	85...132 / 184...264
输出电压DC	[V]	24...28
防护等级		I; (IEC 61140)
开机延迟时间最大值	[ms]	80
开机延迟时间	[s]	< 80
输出电压	[V]	可设定
输出电压公差	[%]	2
输出电压最小值时的输出电流最大值	[A]	20
输出电路的数量		1
剩余波纹最大值	[%]	0.1
外部输入保护		20 A; B (115 V) / 10 A; B (230 V)
输出		
短路保护		有
过载保护		有

DN2114



开关电源**24 V DC**

POWER SUPPLY/24VDC/20A

工作条件		
环境温度	[°C]	0...60
外壳防护等级		IP 20
认证/测试		
EMC电磁兼容	EN 50081-1	
	EN 61000-6-2	
机械技术数据		
重量	[g]	1861.4
安装方式		导轨：(TH35 (EN 60715))
原材料		铝
显示器/操作件		
显示	输出电压	LED, 绿色
	超载	LED, 红色
	短路	LED, 红色 闪烁
注释		
包装单位		1 件
电气连接		
接线端子: 1.5...6 mm²		
接口		

