




DTI434



RFID读写头HF

DTRHF IBRWIOUS03

认证/测试		
抗冲击	EN 60068-2-27	40 g 6 ms / 重复的
	EN 60068-2-27	50 g 11 ms / 不重复
抗震	EN 60068-2-6	20 g 10...2000 Hz
电气安全	EN 61010-2-201 : 2013 +AC:2013	

机械技术数据		
重量	[g]	197.5
外壳		圆柱形的
安装		齐平安装
尺寸	[mm]	M30 x 1.5 / L = 70
螺纹代号		M30 x 1.5
原材料		外壳: 不锈钢(1.4301/304); 保护盖: PPS


显示器/操作件		
显示	操作	1 x LED, 绿色
	TAG通讯	1 x LED, 黄色

附件	
供货范围	螺母 2 x M30 x 1,5

注释	
包装单位	1 件

电气连接

接插件: 1 x M12; 译码: A



接口

