


E3M122



连接电缆
MCI CONNECTION CABLE 2M



1 MCI



应用		
特殊的性能	牵引链适用性	
电气数据		
工作电压	[M]	< 25 AC / < 60 DC
工作条件		
环境温度	[°C]	-40...105
外壳防护等级	IP 67	
机械技术数据		
重量	[g]	73
牵引链适用性	有	
牵引链适用性	用于固定装置的弯曲半径	≥ 40 mm
注释		
包装单位	1 件	
电气连接		
电缆: 2 m, TPU, 黑色		