


E3M133



带插座连接电缆

POWER SUPPLY CABLE O3M ILLUMINATION 10M



应用		
特殊的性能		镀金触点；牵引链适用性
电气数据		
工作电压	[V]	< 25 AC / < 60 DC
工作条件		
环境温度	[°C]	-40...85
外壳防护等级		IP 68
机械技术数据		
重量	[g]	595
尺寸	[mm]	15.5 x 15.5 x 43.9
原材料		PUR
模制主体材料		PUR
滚花螺母的材料		模压铸锌
牵引链适用性		有
牵引链适用性	用于固定装置的弯曲半径	≥ 30 mm
注释		
包装单位		1 件

E3M133



带插座连接电缆


POWER SUPPLY CABLE O3M ILLUMINATION 10M

电气连接

电缆: 10 m, PUR, 黑色, Ø 6 mm; 4 x 0.75 mm²

电气连接 - 插座

接插件: 1 x M12, 直型; 译码: A; 成型体: PUR; 锁定: 模压铸锌; 触头: 镀金的



接口

