


E10419



带插座连接电缆
ADOGH040SCS0005F03

停产产品 - 存档登录



电气数据		
工作电压	[V]	< 250 AC / < 300 DC

工作条件		
环境温度	[°C]	-25...90
外壳防护等级		IP 67

机械技术数据		
尺寸	[mm]	15 x 15 x 43
原材料		TPU
模制主体材料		TPU
滚花螺母的材料		黄铜，防粘性的

注释		
包装单位		1 件

电气连接		
电缆: 5 m, PVC, 桔黄色, Ø 5 mm; 照射的; 3 x 0.34 mm² (19 x Ø 0.15 mm)		

电气连接 - 插座		
接插件: 1 x M12, 直型; 译码: A; 成型体: TPU; 锁定: 黄铜, 防粘性的; 拧紧扭矩: 0.5 Nm		




E10419

带插座连接电缆

ADOGH040SCS0005F03



接口



BN =
BK =
BU =

芯线颜色：
棕色
黑色
蓝色