


E10628



连接电缆

VDOAH042ZDS00,3A03STGH030ZDS

停产产品 - 存档登录



电气数据

工作电压	[V]	10...30 DC
------	-----	------------

工作条件

环境温度	[°C]	-25...90
外壳防护等级		IP 68

机械技术数据

原材料	PUR
模制主体材料	PUR
滚花螺母的材料	模压铸锌, 镀镍的

显示器/操作件

显示	开关状态	1 x LED, 黄色
	操作	1 x LED, 绿色

注释

包装单位	1 件
------	-----

电气连接 - 插头

接插件: 1 x M12, 直型; 译码: A; 成型体: PUR; 锁定: 模压铸锌, 镀镍的



E10628




连接电缆

VDOAH042ZDS00,3A03STGH030ZDS

电气连接

电缆: 0.3 m, PUR / PVC; 3 x 0.34 mm² (182 x Ø 0.05 mm)

接口



电气连接 - 插座

接插件: 1 x M12, 角型; 译码: A; 成型体: PUR; 锁定: 模压铸锌, 镀镍的

