

E10692




连接电缆

VDOGH040MSS00,6B04STGH040MSS

停产产品 - 存档登录


替代产品：EVC011
 请注意：如果选择替代产品和附件，其技术参数可能有所不同。



电气数据		
工作电压	[M]	10...30 DC
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...90
外壳防护等级		IP 67
机械技术数据		
尺寸	[mm]	15 x 15 x 42
原材料		TPU
模制主体材料		TPU
滚花螺母的材料		黄铜, 镀镍的
注释		
包装单位		1 件

电气连接 - 插头

接插件：1 x M12, 直型；译码：A；成型体：TPU；锁定：黄铜，镀镍的



E10692




连接电缆

VDOGH040MSS00,6B04STGH040MSS

电气连接

电缆: 0.6 m, PUR, 桔黄色, Ø 5 mm; 4 x 0.25 mm² (128 x Ø 0.05 mm)

接口



电气连接 - 插座

接插件: 1 x M12, 直型; 译码: A; 成型体: TPU; 锁定: 黄铜, 镀镍的

