
E10717

带插座连接电缆

ADOGH042MSS0005E04

停产产品 - 存档登录



电气数据		
工作电压	[V]	10...30 DC
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...70
外壳防护等级		IP 67
机械技术数据		
尺寸	[mm]	15 x 15 x 42
原材料		PVC 透明的
模制主体材料		PVC, 透明的
滚花螺母的材料		黄铜，镀镍的
显示器/操作件		
显示	开关状态	1 x LED, 黄色
	操作	1 x LED, 绿色
注释		
包装单位		1 件

电气连接

电缆：5 m, PVC, 桔黄色，Ø 5 mm; 4 x 0.25 mm² (32 x Ø 0.1 mm)

电气连接 - 插座

接插件：1 x M12, 直型；译码：A; 成型体：PVC, 透明的；锁定：黄铜，镀镍的




E10717

带插座连接电缆

ADOGH042MSS0005E04

接口



芯线颜色：

BN =	棕色
BK =	黑色
BU =	蓝色
WH =	白色