


E10930



连接电缆

VDOGF030MSS0002H03STGF030MSS

停产产品 - 存档登录



应用	
特殊的性能	无卤素
电气数据	
工作电压	[M] 10...55 DC
防护等级	III
工作条件	
环境温度	[°C] -25...90
外壳防护等级	IP 67
机械技术数据	
原材料	TPU
模制主体材料	TPU
滚花螺母的材料	黄铜, 镀镍的
注释	
包装单位	1 件
电气连接 - 插头	

接插件: 1 x M8, 直型; 译码: A; 成型体: TPU; 锁定: 黄铜, 镀镍的



E10930




连接电缆

VDOGF030MSS0002H03STGF030MSS

电气连接

电缆: 2 m, 无卤素; 3 x 0.34 mm²

接口



电气连接 - 插座

接插件: 1 x M8, 直型; 译码: A; 成型体: TPU; 锁定: 黄铜, 镀镍的

