

E10950




连接电缆

VDOGH040MSS0001H04STGH040MSS

停产产品 - 存档登录

替代产品: EVC012
请注意: 如果选择替代产品和附件, 其技术参数可能有所不同。



应用

特殊的性能 无卤素

电气数据

工作电压 [V] < 250 AC / < 300 DC

工作条件

环境温度 [°C] -25...90

外壳防护等级 IP 67

机械技术数据

尺寸 [mm] 15 x 15 x 42

原材料 TPU

模制主体材料 TPU

滚花螺母的材料 黄铜, 镀镍的

注释

包装单位 1 件

E10950



连接电缆

VDOGH040MSS0001H04STGH040MSS

电气连接 - 插头


接插件: 1 x M12, 直型; 译码: A; 成型体: TPU; 锁定: 黄铜, 镀镍的



电气连接

电缆: 1 m, PUR, 无卤素; 4 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)

接口



电气连接 - 插座

接插件: 1 x M12, 直型; 译码: A; 成型体: TPU; 锁定: 黄铜, 镀镍的

