


E10293

带插座连接电缆
ADOGH040MSS0002F03



停产产品 - 存档登录

替代产品：E10915
请注意：如果选择替代产品和附件，其技术参数可能有所不同。



电气数据		
工作电压	[V]	< 250 AC / < 300 DC
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...90
外壳防护等级		IP 67
机械技术数据		
尺寸	[mm]	15 x 15 x 43
原材料		TPU
模制主体材料		TPU
滚花螺母的材料		黄铜，防粘性的
注释		
包装单位		1 件

E10293



带插座连接电缆


ADOGH040MSS0002F03

电气连接


电缆: 2 m, PVC, 桔黄色, Ø 5 mm; 照射的; 3 x 0.34 mm² (19 x Ø 0.15 mm)

电气连接 - 插座

接插件: 1 x M12, 直型; 译码: A; 成型体: TPU; 锁定: 黄铜, 防粘性的; 拧紧扭矩: 0.5 Nm



接口



BN = 芯线颜色 : 棕色
BK = 黑色
BU = 蓝色