

E11466




连接电缆

VDOGH040MSS00,3H04STAH040MSS

停产产品 - 存档登录

替代产品：EVC025
请注意：如果选择替代产品和附件，其技术参数可能有所不同。



应用		
特殊的性能		无硅树脂；无卤素；镀金触点
无硅树脂		有
电气数据		
工作电压	[M]	< 250 AC / < 300 DC
当前负载总数最大值	[A]	3
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...85
外壳防护等级		IP 68
机械技术数据		
原材料		PUR
模制主体材料		PUR
滚花螺母的材料		黄铜，镀镍的
注释		
包装单位		1 件

E11466



连接电缆

VDOGH040MSS00,3H04STAH040MSS

电气连接 - 插头


接插件: 1 x M12, 角型; 译码: A; 成型体: PUR; 锁定: 黄铜, 镀镍的; 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 0.7...0.9 Nm



电气连接

电缆: 0.3 m, PUR, 无卤素, 黑色, Ø 5 mm; 4 x 0.25 mm² (32 x Ø 0.1 mm)

接口



电气连接 - 插座

接插件: 1 x M12, 直型; 译码: A; 成型体: PUR; 锁定: 黄铜, 镀镍的; 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 0.7...0.9 Nm

