


E11495

带插座连接电缆
ADOGF030VAS0005E03



停产产品 - 存档登录

替代产品：EVT123
请注意：如果选择替代产品和附件，其技术参数可能有所不同。



应用		
特殊的性能		无硅树脂；镀金触点
无硅树脂		有
电气数据		
工作电压	[M]	< 60 AC / < 75 DC
防护等级		III
当前负载总数最大值	[A]	3
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...85
外壳防护等级		IP 68
机械技术数据		
尺寸	[mm]	10 x 10 x 31
原材料		PVC
模制主体材料		PVC
滚花螺母的材料		不锈钢(1.4404 / 316L)
注释		
包装单位		1 件

E11495



带插座连接电缆

ADOGF030VAS0005E03

电气连接

电缆: 5 m, PVC, 桔黄色, Ø 5 mm; 3 x 0.25 mm² (32 x 0.1 mm)


电气连接 - 插座

接插件: 1 x M8, 直型; 译码: A; 成型体: PVC; 锁定: 不锈钢(1.4404 / 316L); 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 0.6...0.7 Nm

接插件: 1 x M8, 直型; 译码: A; 成型体: PVC; 锁定: 不锈钢(1.4404 / 316L); 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 0.6...0.7 Nm



接口



芯线颜色 :
BK = 黑色
BN = 棕色
BU = 蓝色