


E11511



可接线插孔

SDOGH050MSSFKPG



应用

无硅树脂 有

电气数据

工作电压 [V] < 45 AC / < 70 DC

当前负载总数最大值 [A] 4; (...40 °C)

工作条件

环境温度 [°C] -25...85

外壳防护等级 IP 68

机械技术数据

重量 [g] 29.2

尺寸 [mm] 20 x 20 x 46

原材料 PA

滚花螺母的材料 黄铜, 镀镍的

注释

包装单位 1 件数

电气连接

螺丝接线端子: ...0.75 mm²; 电缆护套: Ø 4...6 mm


电气连接 - 插座

接插件: 1 x M12, 直型; 成型体: PA; 锁定: 黄铜, 镀镍的; 触头: 镀金的

E11511

可接线插孔

SDOGH050MSSFKPG



接口

