


E11594



连接电缆

VDOGH050ZDA0005C05STGH050ZDS



|           |                       |                                    |
|-----------|-----------------------|------------------------------------|
| 应用        |                       |                                    |
| 特殊的性能     | 无卤素；镀金触点；屏蔽的电缆；牵引链适用性 |                                    |
| 应用        | CAN总线                 |                                    |
| 电气数据      |                       |                                    |
| 工作电压      | [V]                   | < 30 AC / < 36 DC                  |
| 当前负载总数最大值 | [A]                   | 4                                  |
| 工作条件      |                       |                                    |
| 环境温度      | [°C]                  | -25...80                           |
| 存储温度      | [°C]                  | -40...80                           |
| 外壳防护等级    | IP 68                 |                                    |
| 机械技术数据    |                       |                                    |
| 重量        | [g]                   | 398.9                              |
| 尺寸        | [mm]                  | 14.5 x 14.5 x 48.5                 |
| 原材料       | PUR                   |                                    |
| 模制主体材料    | PUR                   |                                    |
| 滚花螺母的材料   | 模压铸锌，镀镍的              |                                    |
| 牵引链适用性    | 有                     |                                    |
| 牵引链适用性    | 用于灵活应用的弯曲直径           | min. 10 x 电缆直径                     |
|           | 用于固定装置的弯曲半径           | 最小值 5 x 电缆直径                       |
|           | 传播速度                  | 用于水平传播长度5m的最大值3.3 m/s和最大值加速度5 m/s² |
|           | 弯曲周期                  | > 1 Mio.                           |
| 注释        |                       |                                    |
| 包装单位      | 1 件                   |                                    |

# E11594




## 连接电缆

VDOGH050ZDA0005C05STGH050ZDS

### 电气连接 - 插头

接插件: 1 x M12, 直型; 译码: A; 成型体: PUR; 锁定: 模压铸锌, 镀镍的; 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 0.5 Nm




### 电气连接

电缆: 5 m, PUR, 无卤素, 紫色, Ø 7.2 mm, 屏蔽; 缠绕的; 2 (RD) / 3 (BK): 2 x 0.25 mm<sup>2</sup> (19 x Ø 0.13 mm) / 缠绕的 + 4 (WH) / 5 (BU): 2 x 0.34 mm<sup>2</sup> (19 x Ø 0.16 mm) / 缠绕的

电缆: 5 m, PUR, 无卤素, 紫色, Ø 7.2 mm, 屏蔽; 1: 1 x 0.34 mm<sup>2</sup> (19 x Ø 0.16 mm)

### 接口



芯线颜色:

|          |    |
|----------|----|
| BK =     | 黑色 |
| BU =     | 蓝色 |
| RD =     | 红色 |
| WH =     | 白色 |
| screen = | 屏蔽 |

### 电气连接 - 插座

接插件: 1 x M12, 直型; 译码: A; 成型体: PUR; 锁定: 模压铸锌, 镀镍的; 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 0.5 Nm

