


E11595



连接电缆

VDOGH050ZDA0010C05STGH050ZDS



应用		
特殊的性能	无卤素；镀金触点；屏蔽的电缆；牵引链适用性	
应用	CAN总线	
电气数据		
工作电压	[V]	< 30 AC / < 36 DC
当前负载总数最大值	[A]	4
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...80
存储温度	[°C]	-40...80
外壳防护等级	IP 68	
机械技术数据		
重量	[g]	729
尺寸	[mm]	14.5 x 14.5 x 48.5
原材料	PUR	
模制主体材料	PUR	
滚花螺母的材料	模压铸锌，镀镍的	
牵引链适用性	有	
牵引链适用性	用于灵活应用的弯曲直径	min. 10 x 电缆直径
	用于固定装置的弯曲半径	最小值 5 x 电缆直径
	传播速度	用于水平传播长度5m的最大值3.3 m/s和最大值加速度5 m/s²
	弯曲周期	> 1 Mio.
注释		
包装单位	1 件	

E11595




连接电缆

VDOGH050ZDA0010C05STGH050ZDS

电气连接 - 插头

接插件: 1 x M12, 直型; 译码: A; 成型体: PUR; 锁定: 模压铸锌, 镀镍的; 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 0.5 Nm




电气连接

电缆: 10 m, PUR, 无卤素, 紫色, Ø 7.2 mm, 屏蔽; 缠绕的; 2 (RD) / 3 (BK): 2 x 0.25 mm² (19 x Ø 0.13 mm) / 缠绕的 + 4 (WH) / 5 (BU): 2 x 0.34 mm² (19 x Ø 0.16 mm) / 缠绕的

电缆: 10 m, PUR, 无卤素, 紫色, Ø 7.2 mm, 屏蔽; 1: 1 x 0.34 mm² (19 x Ø 0.16 mm)

接口



芯线颜色:

BK =	黑色
BU =	蓝色
RD =	红色
WH =	白色
screen =	屏蔽

电气连接 - 插座

接插件: 1 x M12, 直型; 译码: A; 成型体: PUR; 锁定: 模压铸锌, 镀镍的; 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 0.5 Nm

