


E11856



带插座连接电缆

ADOGH080MSS0015K08

用于8针插座，核心颜色不规范。
请注意传感器和插座的接线(参见技术参数表)。



应用	
特殊的性能	屏蔽的电缆
电气数据	
工作电压 [V]	< 30 AC / < 36 DC
防护等级	III
工作条件	
环境温度 [°C]	-25...80
外壳防护等级	IP 67
机械技术数据	
重量 [g]	976.3
尺寸 [mm]	15 x 15 x 43
原材料	PUR
模制主体材料	PUR
滚花螺母的材料	黄铜, 镀镍的
注释	
包装单位	1 件

E11856



带插座连接电缆


ADOGH080MSS0015K08

电气连接


电缆: 15 m, PUR, 黑色, \varnothing 6.6 mm, 屏蔽; 8 x 0.25 mm² (14 x \varnothing 0.15 mm)

电气连接 - 插座

接插件: 1 x M12, 直型; 译码: A; 成型体: PUR; 锁定: 黄铜, 镀镍的; 拧紧扭矩: 0.7...0.9 Nm; 屏蔽连接电缆: 已连接屏蔽



接口



颜色符合DIN47100标准

芯线颜色:

BN =	棕色
BU =	蓝色
GN =	绿色
GY =	灰色
PK =	粉红色
RD =	红色
WH =	白色
YE =	黄色
screen =	屏蔽