


E11007



连接电缆

VSTGH050MSS0001I03VDAA041--S

停产产品 - 存档登录



应用		
特殊的性能		无卤素
电气数据		
工作电压	[V]	< 24 AC/DC
过压保护		有; (VDR)
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...90
外壳防护等级		IP 67
机械技术数据		
尺寸	[mm]	15 x 15 x 46.5
原材料		TPU
模制主体材料		TPU
滚花螺母的材料		黄铜, 镀镍的
附件		
供货范围		螺栓
		标签
注释		
包装单位		1 件

E11007




连接电缆

VSTGH050MSS0001I03VDAA041--S

电气连接 - 插头


接插件: 1 x M12, 直型; 译码: A; 成型体: TPU; 锁定: 黄铜, 镀镍的



电气连接

电缆: 1 m, PUR, 无卤素; 照射的; 3 x 0.5 mm²

接口



电气连接 - 插座

接插件: 1 x 阀门型号A DIN, 角型; 成型体: TPU; 锁定: 黄铜, 镀镍的

