


E11033



电容式接近开关的安装适配器
MOUNTING ADAPTER M30 POM



1 O形环 44 x 2 mm



应用		
介质温度	[°C]	-25...100
介质温度短时	[°C]	-25...110
抗压强度	[bar]	8
机械技术数据		
重量	[g]	90.5
尺寸	[mm]	G 1 1/2 / L = 65
螺纹代号		G 1 1/2
原材料		适配器：POM; 密封圈：EPDM
传感器连接		螺纹连接 M30 x 1,5 内螺纹
系统接口		螺纹连接 G 1 1/2 外螺纹
注释		
包装单位		1 件